

Паспорт

Посуда мерная лабораторная для клинических исследований стеклянная по ТУ 9464-013-52876351-2014

Мензурки

1. Назначение

Предназначены для отмеривания жидкостей, а также разбавления растворов, растворения химических веществ в заданном объеме в лабораторных процедурах.

2. Основные технические характеристики

Вместимость, мл	Цена наименьшего деления, мл	Объем, соответствующий нижней отметке, мл	Пределы допустимой абсолютной погрешности, мл	Габаритные размеры, мм	
				Высота	Диаметр дна
50	5	5	$\pm 2,5$	$80 \pm 5,0$	$32 \pm 2,0$
100	10	10	$\pm 5,0$	$100 \pm 5,0$	$38 \pm 2,0$
250	25	25	$\pm 5,0$	$120 \pm 5,0$	$55 \pm 2,0$
500	25	50	$\pm 12,5$	$150 \pm 10,0$	$70 \pm 3,0$
1000	50	100	$\pm 25,0$	$170 \pm 10,0$	$90 \pm 3,0$

1. Мензурки изготовлены по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.
2. Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.
3. Класс точности 2.
4. Буква «О» в маркировке обозначает «отливные», вымеряемые «по отливу».

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мензурок требованиям ТУ 9464-013-52876351-2014 и ГОСТ 1770-74 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

Грузинцев С.А.